

概算見積もりシート



おすすめカメラ




TR-H200MD

こんな方におすすめ


カメラの存在をあまり目立たせたくない
レンズの向きがわかりにくい方がいい
介護や待合室などの来客確認などに

設置場所 屋内

AHD2.0 カメラ
TR-H200MD



接続ケーブル
(最大延長距離40m)
C-H10AVP(10m)
C-H20AVP(20m)
C-H30AVP(30m)



【導入する場合の部材と金額】

名称	製品型番	数量	単価(税込)	金額(税込)	備考
AHDカメラ	TR-H200MD	1			
接続ケーブル					
コンバーター	CV-H2213P	1			
コネクター	H-1	1			
ビデオケーブル		1			
					合計

【変更・追加部材】

ケーブル	C-H10AVP	1			ケーブル長10mの場合
ケーブル	C-H20AVP	1			ケーブル長20mの場合
ケーブル	C-H30AVP	1			ケーブル長30mの場合
コネクター	CH-BJ-BJ	1			中継コネクター(映像)
コネクター	CHU-2	1			中継コネクター(音声)